

«FERSTEL» FR-06 Лупа складная с подсветкой

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием прибора.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Для поворота линзы используйте винт, находящийся в основании ручки.

Чтобы ослабить винт поверните его против часовой стрелки, чтобы закрепить – по часовой стрелке.

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ



ЛУПА



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не смотрите через лупу на солнце или яркий свет.
- Не направляйте свет прямо в глаза.
- Не оставляйте лупу под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать возгорания.
- Не используйте одновременно батарейки с разным уровнем заряда.
- Устанавливайте батарейки в соответствие с полярностью, указанной в отсеке для батареек.
- Не используйте для очистки линзы щетки и абразивные чистящие средства. Если линза загрязнилась, протрите ее сухой мягкой тканью.
- При возникновении проблем с подсветкой обратитесь к квалифицированному электрику.
- Утилизируйте лупу отдельно от бытовых отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА:

- Сила тока: 0,6 А
- Напряжение: 5 В
- Мощность: 3 Вт
- Работает от 4-х батареек типа АА


Сделано в Китае.

Дата изготовления: месяц/год _____



EAC

ПИТАНИЕ



Произведено на европейском оборудовании под тщательным контролем специалистов.

Поставщик: ЧИ БОН МЕТАЛ ЭНД ПЛЭСТИК МФУ, ЛТД.

Адрес: Флэт В-5, 5/F, Ро Уир Билдинг, 62-70 Тексао роуд, Тсун Ван, Гонконг, КНР.

Изготовитель: ВАЙ БОН МЕТАЛ ЭНД ПЛЭСТИК ФЭКТОРИ (ШЕНЬЧЖЕНЬ) ЛТД.

Адрес: 505, Бао Ди Индастриал эриа Лон Ган Аве, Пин Ди Сабдистрикт, Лон Ган Дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Импортер: ООО «Оптима»

Адрес: 1111024, Россия, г. Москва, улица 5-я Кабельная, д. 3, корпус 1, этаж 2, каб. 38.

Все права защищены. ©All rights reserved.

Товар сертифицирован.